

Návod na použitie – Digitálny teplomer so sondou FY-10 (čierny)

▣ Obsah balenia

- 1× Digitálny teplomer FY-10
- 1× Meracia sonda s káblom (cca 95 cm)
- 2× gombíková batéria LR44 (môžu byť súčasťou balenia alebo nie)

⚙ Technické údaje

Parameter	Hodnota
Napájanie	2× batéria LR44 (1,5 V)
Rozsah merania	-50 °C až +110 °C
Presnosť	±1 °C
Rozlíšenie	0,1 °C
Typ snímača	Kovová sonda (NTC termistor)
Dĺžka kábla sondy	cca 95 cm
Rozmery prístroja	48 × 28 × 15 mm
Prevádzková teplota	0 °C až +50 °C
Hmotnosť	cca 25 g

▣ Popis zariadenia

Kompaktný digitálny teplomer určený na meranie teploty prostredia, kvapalín alebo povrchov pomocou priloženej sondy. Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota v stupňoch °C. Teplomer je vhodný pre montáž do panelu, zariadení alebo rozvádzačov.

▣ Vloženie batérií

1. Otvorte kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
2. Vložte dve batérie typu LR44 s dodržaním polaritu (+ a -).
3. Po vložení sa na displeji zobrazí teplota.
4. Ak sa displej nerozsvieti, skontrolujte polaritu alebo vymieňte batérie.

▣ Použitie

Umiestnite sondu do miesta, kde chcete merať teplotu (napr. do vzduchu, kvapaliny, povrchového otvoru). Displej automaticky zobrazí aktuálnu teplotu v °C. Po použití teplomer vypnite vybratím batérií, ak sa zariadenie nepoužíva dlhšiu dobu.