



Lupa na čelo s LED svetlom + sada šošoviek

Dakujeme, že ste si zvolili túto multifunkčnú lupu na čelo nastaviteľnú v dvoch bodoch. Môžete ju používať pri čítaní, mechanických prácach, opravách elektrických zariadení atď. Prosíme pozorne si prečítajte návod na použitie.




Charakteristika:


1. Vytvrdené šošovky tvrdosť povrchu 5H.
2. V spodnej, strednej časti šošoviek je vyhlb v tvare písmena "U", takto sa znižuje vzdialenosť medzi šošovkou a okom. Zabezpečí širší uhol videnia, jednoduchšie viete skúmať predmety.
3. Nastaviteľná šošovka môže byť použitá na ovládanie ohniskovej vzdialenosti medzi šošovkou / šošovkou alebo predmetom / okom.
4. Objektív a hlavový pás majú vonkajšiu i vnútornú zubovú štruktúru, nespadajú počas používania. Obidve časti môžu byť odklonené, ak ich použitie nie je potrebné. Stabilné držanie.
5. Držiak nosa je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorý potiahli pružným materiálom pre pohodlné nosenie. Môžete ho nastaviť podľa tvaru vášho nosa.
6. Predchádzajúci typ využíval gombíkové batérie MG9892B, ktoré mali nízku kapacitu a nízku životnosť. Táto nová verzia využíva AAA batérie, vďaka ktorým je ich životnosť dlhšia až o 20 hodín.
7. Uhol svetla môžete nastaviť pre presné osvetlenie. Takto lampu môžete používať pohodlnejšie.
8. Väčšina lup na čelo sa ľahko zošmykne z hlavy. Pri tomto produkte je vyriešený aj tento problém. Ak ju používate dlhšie je odporúčané ju používať v režime pánt čo zaručí pohodlné vykonávanie práce.



Otvorte držiak batérií a vložte 3 ks AAA batérií



5 možností nastavenia zväčšenia




Nastaviteľný uhol lampy




Pohybovatelný držiak šošovky




Vnútrné / vonkajšie nastavenie hriadeľa reťazového kolečka



Nastaviteľný uhol šošovky



Nastaviteľný držiak nosa



(A) Stlačte v tomto mieste, aby ste odobrali okuliare a nahradili ich hlavovou páskou. Časť okuliarov sa dá oddeliť a premeniť na hlavovú pásku, aby sa zabezpečilo pohodlnejšie nosenie.



Povrch šošovky je zosilnený v kategórii tvrdosti H5. Ak je šošovka špinavá, opláchnite ju vodou a potom ju utrite suchou handričkou.

Rozmery šošoviek:

Zväčšenie s jednou šošovkou: 1.0x, 1.5x, 2.0x, 2.5x, 3.5x.
Stupne zväčšenia sú uvedené v strede šošovky.
Pravá tabuľka zobrazuje vzdialenosť objektov pri zväčšení.

UPOZORNENIE!

1. Tok, teplo a praskanie batérií sú jednou z hlavných príčin poškodenia LED.
2. Nepoužívajte batérie s rôznou veľkosťou, tvarom a výkonom.
3. Vyberte batérie ak LED lampu dlhšie nepoužívate.
4. Neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo, aby ste predišli vzniku požiaru.
5. Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte lupu na sledovanie slnka.
6. Očistite šošovku opatrne jemnou handričkou, ako je napríklad utierka na čistenie okuliarov.
7. Neotrite lupu žiadnou kvapalinou, napr. alkohol, ropa atď.

Šošovka	Skúmaný predmet
1.2x	~ 255 - 275 mm
1.5x	~ 240 - 260 mm
2.0x	~ 215 - 235 mm
2.5x	~ 205 - 225 mm
3.0x	~ 160 - 180 mm
3.5x	~ 135 - 145 mm
4.0x	~ 125 - 135 mm
4.5x	~ 110 - 130 mm
5.0x	~ 100 - 120 mm
5.5x	~ 80 - 95 mm
6.0x	~ 60 - 85 mm